

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Запайщик предназначен для запаивания в различную пленку пищевых продуктов, сладостей, лекарств, электронных компонентов и др. Этот экономичный и эффективный запайщик применяется на производстве, в магазинах и в сфере услуг.

2 УПРАВЛЕНИЕ

Подключите кабель питания к розетке и отрегулируйте продолжительность нагрева в соответствии с толщиной запаиваемых материалов. Положите один пластиковый пакет на запаечную планку и опустите рукоятку. Нагрев автоматически контролируется с помощью контура управления. Питание автоматически отключается, когда гаснет индикатор. Через 1 — 2 секунды опустите рукоятку. Запаивание завершено. Если запаивание длится слишком долго или коротко, то шов порвется или не склеится. Отрегулируйте время поворотной ручкой, чтобы выбрать подходящую длительность для запаивания пакета. Поворачивайте к отметке «L», чтобы увеличить время запаивания. Для постоянного запаивания настройка не требуется. Если пластиковый пакет прилипает к рукоятке или тянется, значит, он не успел остыть, то есть необходимо увеличить время остывания после того, как погас индикатор. В течение небольшого времени не поднимайте рукоятку. Это устройство не оборудовано кнопкой питания. Всегда подключайте кабель питания к розетке, он не потребляет электроэнергию в нерабочем состоянии.

ВАЖНО!

Запаечная планка должна оставаться чистой. Не позволяйте мусору окисляться на планке, так как это сокращает срок годности нагревательного элемента и термополотна. Не чистите запаечную планку мокрыми предметами. При износе нижнего полотна нагревательный элемент выходит из строя из-за замыкания. Поэтому при каждой замене нагревательного элемента следует проверять состояние нижнего полотна. Если старое полотно изношено, замените его. При этом необходимо менять термoeлектрический провод. Используйте провод только с теми же характеристиками, что у оригинальной детали. После долгого использования проверяйте уплотнитель рукоятки. Износ уплотнителя влияет на качество запайки.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Мощность	Ширина запаечного шва	Толщина запаечного шва
EFS-100	220 В	150 Вт	100 x 2 мм	0,01 — 0,8 мм
EFS-200	220 В	300 Вт	200 x 2 мм	0,01 — 0,8 мм
EFS-300	220 В	400 Вт	300 x 3 мм	0,01 — 0,8 мм
EFS-400	220 В	500 Вт	400 x 3 мм	0,01 — 0,8 мм



1. Рукоятка 3. Корпус 5. Индикатор
2. Верхняя плита 4. Нагревательный элемент 6. Ручка таймера

Manufacturer: ZHEJIANG JIANGNAN INDUSTRY LIMITED COMPANY
No. 22 Shengfa Road, Lucheng Light Industry Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325000 China



Машина для запаивания пакетов EFS

- Для пакетов из полиэтилена и полипропилена
- Энергосберегающее импульсное запаивание
- Точное электронное управление

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

